

SLIMLINE PRO 150

ルーバーについて

スリムラインプロ150のルーバーはメタハラ用に特化しており、本体内側に設置されています。これによりルーバーが不要な場合は本体内に収納可能となり、より流線的なデザインを獲得しています。



スリムラインプロ150のルーバー位置

メタルハイドランプの両側に、約40°可変するルーバー(反射板)を搭載しています。遮光の役割の方が大きいですが、集光にも役立ちます。



ルーバー収納時



ルーバー全開時



ルーバー全閉時


ルーバーは、左右のサイドカバーを開け、ルーバーを固定しているねじを緩めることにより引き出し、角度を調整することができます。調整後はねじを締めることによりルーバーの角度と位置を固定することができます。



サイドカバーのくぼみを押すとカバーが開きます。



サイドカバー



ルーバー調整ねじを緩めて調節を行います。



固定ボルトの調整に使用したレンチは、サイドカバーに収納することができます。